




Tuerca corredera en ranura en T, larga, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 8/M6mm



Datos de pedido

Número de pedido	375325 8/M6
GTIN	4020772084653
Clase de artículo	35A

Descripción

Aplicación:

Especialmente apropiadas para máquinas de precisión, ya que protegen las ranuras de mesa.

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Descripción técnica

Altura tuerca	10 mm
Anchura a	7,7 mm
Medida nominal de ranura en T	8 mm
Rosca	M6
Longitud	26 mm
Anchura e	13 mm
Altura k	6 mm
Tipo	508L

Tipo de producto

Tuerca corredera