


**Garant**

**Escuadra biselada de precisión templada, modelo plano inoxidable, precisión 00, Longitud de los lados: 50X40mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	450010 50X40
GTIN	4045197443939
Clase de artículo	41G

**Descripción****Ejecución:**

**Máxima precisión.** Con dos cantos de medición precisos con forma biselada en el lado más largo.

Completamente templado y destensado. Cantos rectificadas y lapeados, caras planas rectificadas.

**Aplicación:**

Para trabajos de comprobación en procedimientos de inestercios luminosos.

**Descripción técnica**

Sección transversal de los lados	13 × 4 mm
Longitud brazo largo	50 mm
Longitud brazo corto	40 mm
Perpendicularidad	0,003 mm
Norma	DIN 875/00

Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Calibración	F1
Tipo de producto	Escuadra de precisión

## Servicios

Calibración Escuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 100 mm	025000 100
Calibración DAkkS Escuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750