



Tornillo de cabeza romb., Medida nominal de la ranura en T×Longitud L: 18X63mm



Datos de pedido

Número de pedido	375335 18X63
GTIN	4020772087357
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

- Forjado
- Ranuras en T fresadas, rosca laminada.
- Bonificado a la clase de resistencia 10.9.

Aplicación:

En mesas largas se facilita la orientación posterior de un lugar de sujeción. El tornillo de amarre se inserta por arriba en la ranura en T.

Descripción técnica

Longitud de rosca b	45 mm
Anchura de tronzado estrecha a	17,7 mm
Medida nominal de ranura en T	18 mm
Anchura de tronzado e	28 mm
Altura k	10 mm

Rosca G	M16
Longitud L	63 mm
Tipo	797
Romboidal	sí
Tipo de producto	Tornillo para ranura