

Garant**Escuadra biselada de precisión templada, modelo plano inoxidable, precisión 00, Longitud de los lados: 75X50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	450010 75X50
GTIN	4045197443946
Clase de artículo	41G

Descripción**Ejecución:**

Máxima precisión. Con dos cantos de medición precisos con forma biselada en el lado más largo.

Completamente templado y destensado. Cantos rectificadas y lapeados, caras planas rectificadas.

Aplicación:

Para trabajos de comprobación en procedimientos de instersticios luminosos.

Descripción técnica

Longitud brazo corto	50 mm
Perpendicularidad	0,003 mm
Sección transversal de los lados	15 × 4 mm
Longitud brazo largo	75 mm
Norma	DIN 875/00

Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Calibración	F1
Tipo de producto	Escuadra de precisión

Servicios

Calibración DAkkSEscuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750
CalibraciónEscuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima delos lados 100 mm	025000 100