

**Micrómetro para exteriores para ranuras, Capacidad de medición: 75-100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421900 75-100
GTIN	4045197203984
Clase de artículo	42B

Descripción**Ejecución:**

Con husillo no giratorio y cuchillas de medida aplanadas. Husillo de medición y yunque de acero templado, elementos de mando y piezas de lectura cromado mate.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Capacidad de medición	75 - 100 mm
Cuchillas de medida anchura	0,75 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Ø de varilla	8 mm
Cuchillas de medida longitud	6,5 mm
Paso de husillo	0,5 mm
Lectura	0,01 mm
Calibración	B2
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Tipo de producto	Micrómetro de exteriores
------------------	--------------------------

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100
--	------------

Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100
--	------------

Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 75 mm	421100 75
--------------------------------------	-----------