

Garant**Escuadra con sombrero inoxidable, precisión 1, Longitud de los lados: 500X330mm****Datos de pedido**

Número de pedido	451040 500X330
GTIN	4045197444240
Clase de artículo	41G

Descripción**Ejecución:**

Bordes horizontales y caras planas rectificadas de precisión. Superficies de prueba rectificadas de precisión. Ángulo de acero inoxidable, completamente templado y destensado. Embalaje de protección para un transporte seguro.

Aplicación:

Para controles y trabajos de precisión más elevada.

Precisión:

DIN 875 / 1, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño $100 \times 70 = 0,015$ mm.

Embalaje: caja estable

Calibración: F1

Perpendicularidad: 0,035 mm

Sección transversal de los lados: 50×10 mm

Descripción técnica

Sección transversal de los lados	50×10 mm
Perpendicularidad	0,035 mm

Longitud de los lados	500×330 mm
Calibración	F1
Norma	DIN 875
Precisión	1
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Escuadra con sombrero

Servicios

Calibración Escuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 750 mm	015020 750
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración DAkKS Escuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	015600 750
Recalibrado Escuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 750 mm	025000 750
Calibración DAkKS Escuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750

Accesorios

Caja de madera para Longitud de los lados 500X330 mm	451600 500X330
--	----------------