

Garant**Escuadra lisa inoxidable, precisión 1, Longitud de los lados: 300X200mm**

Datos de pedido

Número de pedido	451030 300X200
GTIN	4045197444134
Clase de artículo	41G

Descripción

Ejecución:

Bordes horizontales y caras planas rectificadas de precisión. Superficies de prueba rectificadas de precisión. Ángulo de acero inoxidable, completamente templado y destensado. Embalaje de protección para un transporte seguro.

Aplicación:

Para controles y trabajos de precisión más elevada.

Precisión:

DIN 875 / 1, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño 100 × 70 = 0,015 mm.

Descripción técnica

Perpendicularidad	0,025 mm
Sección transversal de los lados	40 × 8 mm
Longitud de los lados	300×200 mm
Calibración	F1
Norma	DIN 875

Precisión	1
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Escuadra lisa

Servicios

Calibración DAkkSEscuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750
CalibraciónEscuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 300 mm	025000 300

Accesorios

Caja de madera para Longitud de los lados 300X200 mm	451600 300X200
--	----------------