

Garant

**Escuadra con sombrero de precisión, templada inoxidable, precisión 00,
Longitud de los lados: 150X100mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	450020 150X100
GTIN	4045197444004
Clase de artículo	41G

Descripción**Ejecución:**

Máxima precisión. Con dos cantos de medición precisos en forma de cuña en el lado más largo. Completamente templado y destensado. Cantos rectificadas y lapeados, caras planas rectificadas.

Con lado reforzado.**Aplicación:**

Para trabajos de comprobación en procedimientos de inestercios luminosos.

Descripción técnica

Longitud brazo largo	150 mm
Sección transversal de los lados brazo corto	22 × 12 mm
Sección transversal de los lados brazo largo	22 × 4 mm
Perpendicularidad	0,004 mm
Longitud brazo corto	100 mm

Norma	DIN 875/00
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Calibración	F1
Tipo de producto	Escuadra de precisión

Servicios

Calibración Escuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 300 mm	025000 300
Calibración DAkkSEscuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750