

Garant**Escuadra con sombrero inoxidable, precisión 0, Longitud de los lados: 100X70mm****Datos de pedido**

Número de pedido	451020 100X70
GTIN	4045197443854
Clase de artículo	41G

Descripción**Ejecución:**

Ángulo de precisión de acero inoxidable, completamente templado y destensado. Cantos rectificadas y ajustados con una precisión especial, caras planas rectificadas.

Aplicación:

Para controles y trabajos precisos.

Precisión:

DIN 875 / 0, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño $100 \times 70 = 0,007$ mm.

Descripción técnica

Sección transversal de los lados	20x5 mm
Perpendicularidad	0,007 mm
Longitud de los lados	100x70 mm
Calibración	F1
Norma	DIN 875

Precisión	0
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Escuadra con sombrero

Servicios

Calibración DAkkSEscuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750
CalibraciónEscuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 100 mm	025000 100

Accesorios

Caja de madera para Longitud de los lados 100X70 mm	451600 100X70
---	---------------