

Mitutoyo**Micrómetro de exteriores digital con superficie de medición escalonada,
Capacidad de medición: 25-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421610 25-50
GTIN	4946368499437
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Indicador digital de valores de medición claro (7,5 mm de altura), para una lectura rápida y sin fallos. Lectura adicional mediante nonio. Superficies de medición de metal duro lapeadas con precisión y sinterizadas husillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por tornillo de apriete. Presión de medición por medio de la carraca sensitiva 5 – 10 N.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste. 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497445.

Descripción técnica

Capacidad de medición	25 - 50 mm
Calibración	B2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas

Norma	DIN 863
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz Digimatic
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100

Accesorios

Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D2	497445 D2
Emisores Tipo S16E	498966 S16E
Barra de ajuste Longitud total 25 mm	421100 25
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Cable de conexión con tecla de datos Tipo USB2	497445 USB2
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D1	497445 D1