

**Escuadra lisa Precisión 2, Longitud de los lados: 150X100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	452590 150X100
GTIN	4045197372130
Clase de artículo	42F

**Descripción****Ejecución:**

Caras planas y cantos rectificadas. Superficies de prueba rectificadas.

**Aplicación:**

Para trabajos precisos de aplicación general en taller.

**Precisión:**

**DIN 875 / 2**, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño  $100 \times 70 = 0,030$  mm.

**Descripción técnica**

Sección transversal de los lados	25 × 5 mm
Perpendicularidad	0,035 mm
Longitud de los lados	150×100 mm
Calibración	F1
Norma	DIN 875
Precisión	2

Tipo de producto

Escuadra lisa

**Servicios**Calibración Escuadra lisa, con sombrero y de precisión  
Longitud máxima de los lados 300 mm

025000 300

Calibración DAkkS Escuadra de precisión lisa, con  
sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750  
mm

025010 750

**Accesorios**

Caja de madera para Longitud de los lados 150X100 mm

451600 150X100