

**Cojinete cónico Forma D, Para rosca: M10****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 375355 M10 |
| GTIN | 4020772081874 |
| Clase de artículo | 35A |

Descripción**Ejecución:**

Formas C y D templadas por cementación, forma G bonificada.

Aplicación:

Compensación angular de hasta 3° en el uso por bloques.

La forma D sólo se puede utilizar sobre perforaciones, a fin de que la arandela se apoye por completo.

Norma:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Fuerza h_3 | 4,2 mm |
| Para rosca | M10 |
| Ø exterior d_4 | 21 mm |
| Ø de la perforación d_2 | 12 mm |
| Tipo | 6319D |
| Tipo de producto | Cojinete cónico |

