

**Escuadra lisa Precisión 2, Longitud de los lados: 200X130mm****Datos de pedido**

Número de pedido	452590 200X130
GTIN	4045197372147
Clase de artículo	42F

Descripción**Ejecución:**

Caras planas y cantos rectificadas. Superficies de prueba rectificadas.

Aplicación:

Para trabajos precisos de aplicación general en taller.

Precisión:

DIN 875 / 2, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño $100 \times 70 = 0,030$ mm.

Descripción técnica

Sección transversal de los lados	30 × 6 mm
Perpendicularidad	0,04 mm
Longitud de los lados	200×130 mm
Calibración	F1
Norma	DIN 875
Precisión	2

Tipo de producto

Escuadra lisa

Servicios

Calibración DAkkSEscuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm

025010 750

CalibraciónEscuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 300 mm

025000 300

Accesorios

Caja de madera para Longitud de los lados 200X130 mm

451600 200X130