




Brocas espirales HSS/E n.º 114405 como juego de recambio, Sin revestimiento, Tipo: 1-13



Datos de pedido

Número de pedido	115315 1-13
GTIN	4045197542632
Clase de artículo	12B

Descripción

Ejecución:

Integrados por brocas espirales DIN 338.

Perfiles rectificados: alta precisión de oscilación circular y de división, así como un rectificado entre puntas preciso. Broca para la fabricación en serie.

Con agudizado forma C a partir de tamaño 2 mm.

Descripción técnica

Número de brocas	25
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente	0,5 mm
Zona de la broca	1 - 13 mm
Mango	Mango cilíndrico
Número de filos Z	2
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS E

Norma	DIN 338
Tipo	N
Tolerancia Ø nominal	h8
Ángulo de punta	135 grados
Refrigeración interior	no
con estuche	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	35 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	28 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	22 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	8 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	8 m/min	M
Uni	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

Accesorios

Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114405 4,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114405 4
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114405 1,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5

Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 13 mm	114405 13
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114405 7,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 11 mm	114405 11
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114405 10
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114405 8
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114405 6,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 12,5 mm	114405 12,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114405 3
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114405 3,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114405 5,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114405 9,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114405 6
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114405 7
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 10,5 mm	114405 10,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114405 2
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114405 1
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114405 9
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 11,5 mm	114405 11,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 12 mm	114405 12