

**Garant****Escuadra lisa inoxidable, precisión 1, Longitud de los lados: 500X330mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	451030 500X330
GTIN	4045197444158
Clase de artículo	41G

## Descripción

### Ejecución:

Bordes horizontales y caras planas rectificadas de precisión. Superficies de prueba rectificadas de precisión. Ángulo de acero inoxidable, completamente templado y destensado. Embalaje de protección para un transporte seguro.

### Aplicación:

Para controles y trabajos de precisión más elevada.

### Precisión:

**DIN 875 / 1**, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño 100 × 70 = 0,015 mm.

## Descripción técnica

Perpendicularidad	0,035 mm
Sección transversal de los lados	50 × 10 mm
Longitud de los lados	500×330 mm
Calibración	F1
Norma	DIN 875

Precisión	1
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Escuadra lisa

## Servicios

Calibración DAkkSEscuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750
CalibraciónEscuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 750 mm	025000 750

## Accesorios

Caja de madera para Longitud de los lados 500X330 mm	451600 500X330
--	----------------