

Mitutoyo**Micrómetro de exteriores con yunque prismático, Capacidad de medición: 25-40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	422300 25-40
GTIN	4946368009988
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Con yunque prismático para la medición de piezas de trabajos triangulares o pentagonales. Arco de medición pintado. Altura de paso de husillo corregido en función del ángulo prismático. **Triangular** con ángulo de prisma de 60°.

Aplicación:

Para medición de **herramientas de 3 o 5 filos** (fresas, escariadores).

Suministro:

Incluida barra de ajuste.

Descripción técnica

Ø de tambor de medición	18 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Ø de varilla	6,35 mm
Capacidad de medición	25 - 40 mm
Ángulo prismático	60 (de 3 caras) grados
Lectura	0,01 mm
Calibración	B8
Norma	DIN 863

Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores de flancos de roscas con dimensión de ajuste Medida nominal máxima 100 mm	022320 100
--	------------