


**Garant****Consola ZeroClamp con 1 posición de sujeción, Tipo: 12809****Datos de pedido**

Número de pedido	360030 12809
GTIN	4045197416001
Clase de artículo	310

**Descripción****Ejecución:**

Ø de disco de sujeción **120 mm**, indexado. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

**Idóneo para:**

Para placas de base con medida de referencia 200.

**Suministro:**

Incluye enchufe de acoplamiento y perno de sujeción n.º 360025 tam. 18M16.

**Partes opcionales:**

Acoplamiento rápido n.º 360019 tam. 10241 y tam. 1003.

**Descripción técnica**

Cantidad de pernos de sujeción	2
--------------------------------	---

Altura de superestructura H	150 mm
Anchura B	198 mm
Tipo	12809
Serie	ZeroClamp
Rosca de conexión	1/8 pul
Tipo de producto	Consola

---

## Accesorios

Acoplamiento rápido ZeroClamp Tipo 10003	360019 10003
Acoplamiento rápido ZeroClamp Tipo 10241	360019 10241