

**Escuadra lisa Precisión 2, Longitud de los lados: 250X165mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 452590 250X165 |
| GTIN | 4045197372154 |
| Clase de artículo | 42F |

Descripción**Ejecución:**

Caras planas y cantos rectificadas. Superficies de prueba rectificadas.

Aplicación:

Para trabajos precisos de aplicación general en taller.

Precisión:

DIN 875 / 2, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño $100 \times 70 = 0,030$ mm.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------|------------|
| Perpendicularidad | 0,045 mm |
| Sección transversal de los lados | 35 × 7 mm |
| Longitud de los lados | 200×165 mm |
| Calibración | F1 |
| Norma | DIN 875 |
| Precisión | 2 |

Tipo de producto

Escuadra lisa

Servicios

Calibración DAkkSEscuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm

025010 750

CalibraciónEscuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 750 mm

025000 750

Accesorios

Caja de madera para Longitud de los lados 250X165 mm

451600 250X165