

Garant**Escuadra con sombrero inoxidable, precisión 1, Longitud de los lados: 75X50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	451040 75X50
GTIN	4045197444172
Clase de artículo	41G

Descripción**Ejecución:**

Bordes horizontales y caras planas rectificadas de precisión. Superficies de prueba rectificadas de precisión. Ángulo de acero inoxidable, completamente templado y destensado. Se entrega en caja de plástico.

Aplicación:

Para controles y trabajos de precisión más elevada.

Precisión:

DIN 875 / 1, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño $100 \times 70 = 0,015$ mm.

Descripción técnica

Perpendicularidad	0,014 mm
Sección transversal de los lados	15 × 4 mm
Longitud de los lados	75×50 mm
Calibración	F1

Norma	DIN 875
Precisión	1
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Escuadra con sombrero

Servicios

Calibración DAkkSEscuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750
CalibraciónEscuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 100 mm	025000 100

Accesorios

Caja de madera para Longitud de los lados 75X50 mm	451600 75X50
--	--------------