


Garant

**Escuadra precisión con canto biselado, templada inoxidable, precisión 00,
Longitud de los lados: 25X20mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	450040 25X20
GTIN	4045197444035
Clase de artículo	41G

Descripción**Ejecución:**

De máxima precisión. Con cantos de medición biselados en el lado estrecho, largo. Acero de alta resistencia completamente templado y destensado. Cantos rectificadas y lapeados. Caras planas rectificadas.

Aplicación:

Para la fabricación de dispositivos y herramientas.

Descripción técnica

Longitud brazo corto	20 mm
Longitud brazo largo	25 mm
Perpendicularidad	0,003 mm
Sección transversal de los lados brazo corto	4x3,5 mm
Norma	DIN 875/00
Material	Acero fino, INOX

Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Calibración	F1
Tipo de producto	Escuadra con sombrero

Servicios

CalibraciónEscuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima delos lados 100 mm	025000 100
---	------------