

**Garant****Escuadra lisa inoxidable, precisión 0, Longitud de los lados: 50X40mm**

## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 451010 50X40  |
| GTIN              | 4045197444059 |
| Clase de artículo | 41G           |

## Descripción

**Ejecución:**

Ángulo de precisión de acero inoxidable, completamente templado y destensado. Cantos rectificadas y ajustados con una precisión especial, caras planas rectificadas.

**Aplicación:**

Para controles y trabajos precisos.

**Precisión:**

**DIN 875 / 0**, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño  $100 \times 70 = 0,007$  mm.

## Descripción técnica

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Perpendicularidad                | 0,007 mm  |
| Sección transversal de los lados | 15 × 4 mm |
| Longitud de los lados            | 50×40 mm  |
| Calibración                      | F1        |
| Norma                            | DIN 875   |
| Precisión                        | 0         |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Material         | Acero fino, INOX |
| Todas las piezas | templado         |
| Embalaje         | caja estable     |
| Tipo de producto | Escuadra lisa    |

## Servicios

|                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Calibración Escuadra lisa, con sombrero y de precisión<br>Longitud máxima de los lados 100 mm                   | 025000 100 |
| Calibración DAkkS Escuadra de precisión lisa, con<br>sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750<br>mm | 025010 750 |