

**Garant****Escuadra lisa inoxidable, precisión 1, Longitud de los lados: 75X50mm**

## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 451030 75X50  |
| GTIN              | 4045197443885 |
| Clase de artículo | 41G           |

## Descripción

**Ejecución:**

Bordes horizontales y caras planas rectificadas de precisión. Superficies de prueba rectificadas de precisión. Ángulo de acero inoxidable, completamente templado y destensado. Se entrega en caja de plástico.

**Aplicación:**

Para controles y trabajos de precisión más elevada.

**Precisión:**

**DIN 875 / 1**, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño  $100 \times 70 = 0,015$  mm.

## Descripción técnica

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Sección transversal de los lados | 15 × 4 mm |
| Perpendicularidad                | 0,014 mm  |
| Longitud de los lados            | 75×50 mm  |
| Calibración                      | F1        |
| Norma                            | DIN 875   |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Precisión        | 1                |
| Material         | Acero fino, INOX |
| Todas las piezas | templado         |
| Embalaje         | caja estable     |
| Tipo de producto | Escuadra lisa    |

### Servicios

|  |            |
|--|------------|
| Calibración DAkkSEscuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm | 025010 750 |
| CalibraciónEscuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 100 mm                | 025000 100 |

### Accesorios

|  |              |
|--|--------------|
| Caja de madera para Longitud de los lados 75X50 mm | 451600 75X50 |
|--|--------------|