

**Mitutoyo**
**Micrómetro de exteriores digital con salida de datos, Capacidad de medición: 0-25mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	421572 0-25
GTIN	4946368716602
Clase de artículo	44A

**Descripción**
**Ejecución:**

Límites de error con mayor precisión que los requisitos de **DIN 863**. Indicador LCD extragrande (7,5 mm). "Function Lock" evita el ajuste inadvertido del punto cero. **Carraca combi** (limitación de par en el tambor y en el accionamiento rápido) para manejo con una mano y uso en el soporte.

**Ventaja:**

**Reducción del tiempo medición hasta 40 % gracias al paso de husillo 2 mm.**

**Función:**

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

1 batería n.º 081560 tam. 357. A partir tam. 25 – 50, 1 barra ajuste.

**Partes opcionales:**

Cable de datos n.º 497445.

**Descripción técnica**

Ø de varilla	6,35 mm
Paso de husillo	2 mm
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Límite de error	2 µm
Lectura	0,001 mm

Calibración	B1
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm	022000 25
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100

## Accesorios

Cable de conexión con tecla de datos Tipo D1	497445 D1
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Cable de conexión con tecla de datos Tipo USB2	497445 USB2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Emisores Tipo S16E	498966 S16E
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D2	497445 D2