

**Micrómetro para exteriores universal, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421750 0-25
GTIN	4045197203939
Clase de artículo	42B

**Descripción****Ejecución:**

Micrómetro para exteriores universal con husillo no giratorio. Superficies de medición lapeadas. Ø asiento 5 × 15 mm. Arco de acero forjado y lacado. Insertos rápidamente intercambiables. La puesta a cero se lleva a cabo por medio de casquillos deslizantes de apriete.

**Suministro:**

Incluido 7 pares de insertos de medición intercambiables.

**Descripción técnica**

Paso de husillo	0,5 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Ø de varilla	8 mm
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Lectura	0,01 mm
Calibración	B1
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de  
ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm

022000 25