

**Garant****Escuadra lisa inoxidable, precisión 0, Longitud de los lados: 75X50mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	451010 75X50
GTIN	4045197444066
Clase de artículo	41G

## Descripción

**Ejecución:**

Ángulo de precisión de acero inoxidable, completamente templado y destensado. Cantos rectificadas y ajustados con una precisión especial, caras planas rectificadas.

**Aplicación:**

Para controles y trabajos precisos.

**Precisión:**

**DIN 875 / 0**, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño 100 × 70 = 0,007 mm.

## Descripción técnica

Sección transversal de los lados	15 × 4 mm
Perpendicularidad	0,007 mm
Longitud de los lados	75×50 mm
Calibración	F1
Norma	DIN 875
Precisión	0

Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Escuadra lisa

### Servicios

Calibración Escuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 100 mm	025000 100
Calibración DAkkS Escuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750

### Accesorios

Caja de madera para Longitud de los lados 75X50 mm	451600 75X50
--	--------------