

**Mitutoyo**
**Micrómetro de exteriores digital para la medición de ranuras, Capacidad de medición: 25-50mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	421640 25-50
GTIN	4946368508009
Clase de artículo	44A

**Descripción**
**Ejecución:**

**Indicador digital de valores de medición claro (7,5 mm de altura), para una lectura rápida y sin fallos. Lectura adicional mediante nonio.** Superficies de medición de metal duro lapeadas con precisión y sinterizadas husillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por tornillo de apriete. Presión de medición por medio de la carraca sensitiva 5 – 10 N.

**Suministro:**

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste. 1 batería n.º 081560 tam. 357.

**Partes opcionales:**

Cable de datos n.º 497445.

**Descripción técnica**

Capacidad de medición	25 - 50 mm
Calibración	B2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz Digimatic

Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

### Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100

### Accesorios

Cable de conexión con tecla de datos Tipo D2	497445 D2
Cable de conexión con tecla de datos Tipo USB2	497445 USB2
Emisores Tipo S16E	498966 S16E
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D1	497445 D1
Barra de ajuste Longitud total 25 mm	421100 25
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965