

**Garant****Escuadra con sombrero inoxidable, precisión 1, Longitud de los lados: 200X130mm****Datos de pedido**

Número de pedido	451040 200X130
GTIN	4045197444202
Clase de artículo	41G

**Descripción****Ejecución:**

Bordes horizontales y caras planas rectificadas de precisión. Superficies de prueba rectificadas de precisión. Ángulo de acero inoxidable, completamente templado y destensado. Se entrega en caja de plástico.

**Aplicación:**

Para controles y trabajos de precisión más elevada.

**Precisión:**

**DIN 875 / 1**, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño 100 × 70 = 0,015 mm.

**Descripción técnica**

Sección transversal de los lados	30 × 7 mm
Perpendicularidad	0,02 mm
Longitud de los lados	200×130 mm
Calibración	F1

Norma	DIN 875
Precisión	1
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Escuadra con sombrero

### Servicios

Calibración DAkkSEscuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750
CalibraciónEscuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 300 mm	025000 300

### Accesorios

Caja de madera para Longitud de los lados 200X130 mm	451600 200X130
--	----------------