

Garant**Escuadra lisa inoxidable, precisión 0, Longitud de los lados: 150X100mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 451010 150X100 |
| GTIN | 4045197444080 |
| Clase de artículo | 41G |

Descripción**Ejecución:**

Ángulo de precisión de acero inoxidable, completamente templado y destensado. Cantos rectificadas y ajustados con una precisión especial, caras planas rectificadas.

Aplicación:

Para controles y trabajos precisos.

Precisión:

DIN 875 / 0, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño 100 × 70 = 0,007 mm.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------|------------|
| Perpendicularidad | 0,008 mm |
| Sección transversal de los lados | 30 × 6 mm |
| Longitud de los lados | 150×100 mm |
| Calibración | F1 |
| Norma | DIN 875 |
| Precisión | 0 |

| | |
|------------------|------------------|
| Material | Acero fino, INOX |
| Todas las piezas | templado |
| Embalaje | caja estable |
| Tipo de producto | Escuadra lisa |

Servicios

| | |
|--|------------|
| Calibración DAkkSEscuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm | 025010 750 |
| CalibraciónEscuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 300 mm | 025000 300 |

Accesorios

| | |
|--|----------------|
| Caja de madera para Longitud de los lados 150X100 mm | 451600 150X100 |
|--|----------------|