

**Garant****Escuadra con sombrero inoxidable, precisión 1, Longitud de los lados: 250X165mm****Datos de pedido**

Número de pedido	451040 250X165
GTIN	4045197444219
Clase de artículo	41G

**Descripción****Ejecución:**

Bordes horizontales y caras planas rectificadas de precisión. Superficies de prueba rectificadas de precisión. Ángulo de acero inoxidable, completamente templado y destensado. Embalaje de protección para un transporte seguro.

**Aplicación:**

Para controles y trabajos de precisión más elevada.

**Precisión:**

**DIN 875 / 1**, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño 100 × 70 = 0,015 mm.

**Descripción técnica**

Sección transversal de los lados	35 × 7 mm
Perpendicularidad	0,023 mm
Longitud de los lados	250×165 mm
Calibración	F1

Norma	DIN 875
Precisión	1
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Escuadra con sombrero

### Servicios

Calibración Escuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 300 mm	025000 300
Calibración DAkkS Escuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750

### Accesorios

Caja de madera para Longitud de los lados 250X165 mm	451600 250X165
--	----------------