

Hartig

Micrómetro para exteriores de rosca sin insertos, Capacidad de medición: 25-50mm**Datos de pedido**

Número de pedido	422340 25-50
GTIN	4250099618365
Clase de artículo	46P

Descripción**Ejecución:**

Varilla patrón rectificada y templada con perforación para insertos de medición. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante. Con carraca sensitiva (acoplamiento por fricción) y avance rápido para un ajuste momentáneo. Arco con aislamiento térmico.

Aplicación:

Para una medición eficaz de Ø de bordes de roscas exteriores. Un par de insertos (gárgol y punta) que se adecuan a múltiples alturas de paso. El requisito es que el ángulo de ataque que se va a medir se mantenga.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste de 60° sin insertos roscados.

Partes opcionales:

Gárgol y punta n.º 421652.

Nota:

Otras capacidades de medición disponibles a petición.

Descripción técnica

Graduación tambor de medición	1/50 mm
Paso de husillo	0,5 mm
Ø de varilla	6,5 mm
Ø de tambor de medición	20 mm
Capacidad de medición	25 - 50 mm

Lectura	0,01 mm
Calibración	Precio a petición
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Accesorios

Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas Altura de paso 3,5-5 mm	421652 3,5-5
Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas Altura de paso 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas Altura de paso 2-3 mm	421652 2-3
Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas Altura de paso 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas Altura de paso 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas Altura de paso 5,5-7 mm	421652 5,5-7