

Mitutoyo**Micrómetro de exteriores digital para la medición de roscas, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 421650 0-25 |
| GTIN | 4946368695761 |
| Clase de artículo | 44A |

Descripción**Ejecución:**

Indicador digital de valores de medición claro (7,5 mm de altura), para una lectura rápida y sin fallos. Lectura adicional mediante nonio. Superficies de medición de metal duro lapeadas con precisión y sinterizadas husillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por tornillo de apriete. Presión de medición por medio de la carraca sensitiva 5 – 10 N.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste. 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Sin insertos de medición.**Partes opcionales:**

Cable de datos n.º 497445.

Insertos para medición de roscas n.º 421652.

Descripción técnica

| | |
|--|------------|
| Capacidad de medición | 0 - 25 mm |
| Calibración | B1 |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 |
| Clase de protección IP | IP 65 |

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Suministro de energía | con pilas |
| Norma | DIN 863 |
| Interfaz | Interfaz Digimatic |
| Interfaz | Interfaz Digimatic |
| Técnica de medición | digital |
| Embalaje | caja estable |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |

Servicios

| | |
|--|------------|
| Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm | 022000 25 |
| Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm | 022010 100 |

Accesorios

| | |
|--|----------------|
| Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo | 498975 |
| Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas Altura de paso 2-3 mm | 421652 2-3 |
| Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357 | 081560 357 |
| Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas Altura de paso 0,6-0,9 mm | 421652 0,6-0,9 |
| Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas Altura de paso 5,5-7 mm | 421652 5,5-7 |
| Cable de conexión con tecla de datos Tipo D2 | 497445 D2 |
| Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas Altura de paso 1-1,75 mm | 421652 1-1,75 |
| Cable de conexión con tecla de datos Tipo USB2 | 497445 USB2 |
| Emisores Tipo S16E | 498966 S16E |
| Cable de conexión con tecla de datos Tipo D1 | 497445 D1 |
| Receptor / interfaz de teclado USB Tipo | 498965 |
| | 421652 0,4-0,5 |

Par de insertos para micrómetros para exteriores para
roscas Altura de paso 0,4-0,5 mm

Par de insertos para micrómetros para exteriores para
roscas Altura de paso 3,5-5 mm

421652 3,5-5