

**Escuadra lisa Precisión 2, Longitud de los lados: 75X50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	452590 75X50
GTIN	4045197372116
Clase de artículo	42F

Descripción**Ejecución:**

Caras planas y cantos rectificadas. Superficies de prueba rectificadas.

Aplicación:

Para trabajos precisos de aplicación general en taller.

Precisión:

DIN 875 / 2, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño $100 \times 70 = 0,030$ mm.

Descripción técnica

Sección transversal de los lados	15 × 5 mm
Perpendicularidad	0,028 mm
Longitud de los lados	75×50 mm
Calibración	F1
Norma	DIN 875
Precisión	2

Tipo de producto

Escuadra lisa

ServiciosCalibración Escuadra lisa, con sombrero y de precisión
Longitud máxima de los lados 100 mm

025000 100

Calibración DAkkS Escuadra de precisión lisa, con
sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750
mm

025010 750

Accesorios

Caja de madera para Longitud de los lados 75X50 mm

451600 75X50