

**Micrómetro para exteriores para ranuras, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 421900 0-25 |
| GTIN | 4045197203953 |
| Clase de artículo | 42B |

Descripción**Ejecución:**

Con husillo no giratorio y cuchillas de medida aplanadas. Husillo de medición y yunque de acero templado, elementos de mando y piezas de lectura cromado mate.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Ø de varilla | 8 mm |
| Graduación tambor de medición | 1/50 mm |
| Capacidad de medición | 0 - 25 mm |
| Cuchillas de medida longitud | 6,5 mm |
| Paso de husillo | 0,5 mm |
| Cuchillas de medida anchura | 0,75 mm |
| Lectura | 0,01 mm |
| Calibración | B1 |
| Norma | DIN 863 |
| Técnica de medición | analógico |
| Embalaje | caja estable |

Tipo de producto

Micrómetro de exteriores

ServiciosCalibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste
Capacidad de medición máxima 25 mm

022000 25

Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste
Capacidad de medición máxima 100 mm

022010 100