

Garant**Escuadra lisa inoxidable, precisión 0, Longitud de los lados: 200X130mm**

Datos de pedido

Número de pedido	451010 200X130
GTIN	4045197444097
Clase de artículo	41G

Descripción

Ejecución:

Ángulo de precisión de acero inoxidable, completamente templado y destensado. Cantos rectificadas y ajustados con una precisión especial, caras planas rectificadas.

Aplicación:

Para controles y trabajos precisos.

Precisión:

DIN 875 / 0, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño $100 \times 70 = 0,007$ mm.

Descripción técnica

Sección transversal de los lados	30 × 7 mm
Perpendicularidad	0,009 mm
Longitud de los lados	200×130 mm
Calibración	F1
Norma	DIN 875
Precisión	0

Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Escuadra lisa

Servicios

Calibración DAkkSEscuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750
CalibraciónEscuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 300 mm	025000 300

Accesorios

Caja de madera para Longitud de los lados 200X130 mm	451600 200X130
--	----------------