

**Mitutoyo****Micrómetro de exteriores digital para la medición de roscas, Capacidad de medición: 25-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421650 25-50
GTIN	4946368500836
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

**Indicador digital de valores de medición claro (7,5 mm de altura), para una lectura rápida y sin fallos. Lectura adicional mediante nonio.** Superficies de medición de metal duro lapeadas con precisión y sinterizadas husillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por tornillo de apriete. Presión de medición por medio de la carraca sensitiva 5 – 10 N.

**Función:**

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste. 1 batería n.º 081560 tam. 357.

**Sin insertos de medición.****Partes opcionales:**

Cable de datos n.º 497445.

Insertos para medición de roscas n.º 421652.

**Descripción técnica**

Capacidad de medición	25 - 50 mm
Calibración	B1
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Clase de protección IP	IP 65

Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz Digimatic
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022000 100
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100

## Accesorios

Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas Altura de paso 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Cable de conexión con tecla de datos Tipo USB2	497445 USB2
Barra de ajuste Longitud total 25 mm	421100 25
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D2	497445 D2
Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas Altura de paso 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Emisores Tipo S16E	498966 S16E
Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas Altura de paso 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas Altura de paso 2-3 mm	421652 2-3
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D1	497445 D1
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965

Par de insertos para micrómetros para exteriores para  
roscas Altura de paso 5,5-7 mm

421652 5,5-7

Par de insertos para micrómetros para exteriores para  
roscas Altura de paso 3,5-5 mm

421652 3,5-5