

**Mitutoyo****Micrómetro de exteriores digital con superficies de medición en forma de plato, Capacidad de medición: 75-100mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 421660 75-100 |
| GTIN              | 4946368507743 |
| Clase de artículo | 44A           |

**Descripción****Ejecución:**

**Indicador digital de valores de medición claro (7,5 mm de altura), para una lectura rápida y sin fallos. Lectura adicional mediante nonio.** Superficies de medición de metal duro lapeadas con precisión y sinterizadas husillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por tornillo de apriete. Presión de medición por medio de la carraca sensitiva 5 – 10 N.

**Función:**

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste. 1 batería n.º 081560 tam. 357.

**Partes opcionales:**

Cable de datos n.º 497445.

**Descripción técnica**

|  |             |
|--|-------------|
| Capacidad de medición                      | 75 - 100 mm |
| Paralelismo de las superficies de medición | 6 µm        |
| Calibración                                | B2          |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas   | 081560 357  |
| Cantidad de pilas contenidas               | 1           |
| Clase de protección IP                     | IP 65       |

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Suministro de energía | con pilas                |
| Norma                 | DIN 863                  |
| Interfaz              | Interfaz Digimatic       |
| Interfaz              | Interfaz Digimatic       |
| Técnica de medición   | digital                  |
| Embalaje              | caja estable             |
| Tipo de producto      | Micrómetro de exteriores |

## Servicios

|   |            |
|---|------------|
| Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm | 022050 100 |
| CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm       | 022040 100 |

## Accesorios

|  |             |
|--|-------------|
| Barra de ajuste Longitud total 75 mm             | 421100 75   |
| Receptor / interfaz de teclado USB Tipo          | 498965      |
| Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D1      | 497445 D1   |
| Cable de conexióncon tecla de datos Tipo USB2    | 497445 USB2 |
| Emisores Tipo S16E                               | 498966 S16E |
| Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357    | 081560 357  |
| Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D2      | 497445 D2   |
| Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo | 498975      |