

**Micrómetro para exteriores para ranuras, Capacidad de medición: 25-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421900 25-50
GTIN	4045197203960
Clase de artículo	42B

Descripción**Ejecución:**

Con husillo no giratorio y cuchillas de medida aplanadas. Husillo de medición y yunque de acero templado, elementos de mando y piezas de lectura cromado mate.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Capacidad de medición	25 - 50 mm
Paso de husillo	0,5 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Cuchillas de medida longitud	6,5 mm
Cuchillas de medida anchura	0,75 mm
Ø de varilla	8 mm
Lectura	0,01 mm
Calibración	B2
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Tipo de producto

Micrómetro de exteriores

ServiciosCalibración DAkkSMicrómetro para exteriores con
dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100
mm

022050 100

CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de
ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm

022040 100

Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 25 mm

421100 25