

Hartig

**Micrómetro para exteriores de rosca sin insertos, Capacidad de medición: 75-100mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 422340 75-100 |
| GTIN              | 4250099618389 |
| Clase de artículo | 46P           |

**Descripción****Ejecución:**

Varilla patrón rectificada y templada con perforación para insertos de medición. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante. Con carraca sensitiva (acoplamiento por fricción) y avance rápido para un ajuste momentáneo. Arco con aislamiento térmico.

**Aplicación:**

**Para una medición eficaz de Ø de bordes de roscas exteriores.** Un par de insertos (gárgol y punta) que se adecuan a múltiples alturas de paso. El requisito es que el ángulo de ataque que se va a medir se mantenga.

**Suministro:**

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste de 60° sin insertos roscados.

**Partes opcionales:**

Gárgol y punta n.º 421652.

**Nota:**

Otras capacidades de medición disponibles a petición.

**Descripción técnica**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Ø de varilla                  | 6,5 mm      |
| Paso de husillo               | 0,5 mm      |
| Graduación tambor de medición | 1/50 mm     |
| Ø de tambor de medición       | 20 mm       |
| Capacidad de medición         | 75 - 100 mm |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Lectura             | 0,01 mm                  |
| Calibración         | Precio a petición        |
| Norma               | DIN 863                  |
| Técnica de medición | analógico                |
| Embalaje            | caja estable             |
| Tipo de producto    | Micrómetro de exteriores |

## Accesorios

|  |                |
|--|----------------|
| Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas Altura de paso 0,6-0,9 mm | 421652 0,6-0,9 |
| Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas Altura de paso 1-1,75 mm  | 421652 1-1,75  |
| Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas Altura de paso 0,4-0,5 mm | 421652 0,4-0,5 |
| Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas Altura de paso 3,5-5 mm   | 421652 3,5-5   |
| Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas Altura de paso 5,5-7 mm   | 421652 5,5-7   |
| Par de insertos para micrómetros para exteriores para roscas Altura de paso 2-3 mm     | 421652 2-3     |