

**Micrómetro para exteriores para ranuras, Capacidad de medición: 50-75mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421900 50-75
GTIN	4045197203977
Clase de artículo	42B

**Descripción****Ejecución:**

Con husillo no giratorio y cuchillas de medida aplanadas. Husillo de medición y yunque de acero templado, elementos de mando y piezas de lectura cromado mate.

**Suministro:**

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

**Descripción técnica**

Paso de husillo	0,5 mm
Capacidad de medición	50 - 75 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Cuchillas de medida anchura	0,75 mm
Ø de varilla	8 mm
Cuchillas de medida longitud	6,5 mm
Lectura	0,01 mm
Calibración	B2
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Tipo de producto

Micrómetro de exteriores

**Servicios**Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con  
dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100  
mm

022050 100

CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de  
ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm

022040 100

**Accesorios**

Barra de ajuste Longitud total 50 mm

421100 50