

Garant**Adaptador ZeroClamp para portaherramientas SK (DIN 69871), Apropriado para Ø del disco de sujeción: 120mm****Datos de pedido**

Número de pedido	360042 120
GTIN	4045197518743
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Aplicación:

De aplicación horizontal y vertical. Sujeción de piezas de trabajo por medio de portaherramientas SK (DIN 69871) (p. ej. ER, OZ etc.). El perno de sujeción se enrosca desde abajo a través del adaptador para fijar el portaherramientas. Particularmente apto para piezas pequeñas y delicadas o redondas.

Idóneo para:

Discos de sujeción Ø 90, Ø 120 o Ø 138 mm con taladro de indexación.

Nota:

Tirante n.º 360025 tam. 14M12/90 para Ø 90 mm.

Tirante n.º 360025 tam. 18M16 para Ø 120 mm.
Tirante n.º 360025 tam. 18M16/138 para Ø 138 mm.
¡Pedir por separado!

Descripción técnica

Apropiado para Ø del disco de sujeción	120 mm
Número de taladros para pernos de sujeción	1
Altura de superestructura H	77 mm
Serie	ZeroClamp
adecuado para	SK40
Tipo de producto	Portaherramientas

Accesorios

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M16	360025 18M16
--	--------------