

**Espárrago DIN 6379, Rosca M × Longitud L: M18X125****Datos de pedido**

Número de pedido	375380 M18X125
GTIN	4020772084950
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

Rosca laminada.

Aplicación:

Para la unión individual de tornillos para ranuras en T en combinación con tuercas correderas en ranura n.º 375315 – 375330, tuercas n.º 375385 – 378395 y arandelas n.º 375340 – 375360.

Norma:

DIN 6379

Material:

Acero bonificado

Clase de resistencia:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

Descripción técnica

Longitud b	75 mm
Rosca	M18x125
Longitud a	102 mm
Tipo	6379
Tipo de producto	Tornillo