



## Rectificadora doble DS, 400 V, Tipo: DS15/300



### Datos de pedido

Número de pedido	077512 DS15/300
GTIN	2050001673954
Clase de artículo	03S

### Descripción

#### Ejecución:

El motor, **de marcha extremadamente suave**, garantiza una vida útil prolongada incluso con **funcionamiento continuo. Suministro sin muelas abrasivas.**

Rectificadoras dobles de corriente alterna trifásica, extremadamente robustas, en modelo de sobremesa. Superficies de asiento estables para las piezas de trabajo, protección contra re arranque y escudos protectores para los ojos garantizan una seguridad elevada para el usuario.

#### Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.º 596100.

### Descripción técnica

Quality Dress	DS15/300
Peso	80 kg
Consumo de potencia	1100 W
Velocidad de giro máxima	1450 min <sup>-1</sup>
Anchura de muela abrasiva P	40 mm
Ø de perforación de muela abrasiva H	76 mm
Ø de muela abrasiva D	300 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red

Tipo de producto

Rectificadora doble

**Accesorios**

Máquina roscadora para n.º 077502 Tipo DS2	077509 DS2
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo NK60	596610 NK60
Mesa de apoyo para herramienta izquierda Tipo AT2	077519 AT2
Pie para máquina Adecuada para máquina DS15	077513 DS15
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo SC80	596610 SC80
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo EK60	596610 EK60
Mesa de apoyo de herramienta derecha Tipo AT2	077525 AT2