


Garant

Riel de sujeción múltiple 80, Longitud del riel: 260mm



Datos de pedido

Número de pedido	360080 260
GTIN	4045197479983
Clase de artículo	310

Descripción

Ejecución:

- Todas las superficies de trabajo rectificadas con precisión, precisión de emparejamiento 0,03 mm.
- La guía base y las mordazas están templadas en la capa marginal.
- Forma constructiva compacta modular, fuerza de apriete alta de hasta 20 kN, par de apriete máximo 25 Nm.
- Disposición de perforaciones de fijación para sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp (calibre de puntas 200 mm) de serie, posibilidad sobre plancha de sujeción / placa reticulada o bridas de sujeción.
- La regla de la superficie de la guía base permite el posicionamiento rápidamente reproducible de las piezas de sujeción superpuestas en el dentado del riel de sujeción.
- Sujeción sencilla mediante llave dinamométrica.

Aplicación:

- Mecanizado por 5 lados en centros de mecanizado múltiple.
- Como solución económica utilizable con el sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp, en sistemas de paletización y automatización o directamente en la mesa de la máquina o en torres de sujeción.

Partes opcionales:

Para variantes de mordazas de fijación, bandas magnéticas y tope de la pieza, ver n.º del 360084 al 360096. Llave dinamométrica n.º 656050 Tam. 60, perno de sujeción n.º 360025 Tam. 12M10, brida de sujeción n.º 360127

Nota:

Llave dinamométrica, ver n.º 656050 tam. 25, perno de sujeción n.º 360025 tam. 12M10.

Descripción técnica

Anchura B	80 mm
Altura H	35 mm
Longitud L	260 mm
Longitud del riel	260 mm
Tipo de producto	Riel de sujeción

Accesorios

Mordazas de tracción para abajo Anchura de mordazas 80 mm	360084 80
Juego de bridas de sujeción 6 piezas	360127
Mordaza intercambiable Anchura de mordazas / Material 48STAHL mm	360090 48STAHL
Llave dinamométrica con carraca reversible Par máximo 60 Nm	656050 60
Boca fija Anchura de mordazas 80 mm	360086 80
Boca fija Anchura de mordazas 26 mm	360086 26
Mordazas de tracción para abajo Anchura de mordazas 48 mm	360084 48
Boca de base Anchura de mordazas 80 mm	360088 80
Boca fija Anchura de mordazas 48 mm	360086 48
Mordaza intercambiable Anchura de mordazas / Material 48ALU mm	360090 48ALU
Mordazas de tracción para abajo Anchura de mordazas 26 mm	360084 26
Mordaza de sujeción paralela Anchura de mordazas 80 mm	360085 80
Mordaza intercambiable Anchura de mordazas / Material 80ALU mm	360090 80ALU
Mordaza de sujeción paralela Anchura de mordazas 48 mm	360085 48

Mordazas de tracción para abajo Anchura de mordazas 26DUO mm	360084 26DUO
Mordaza intercambiable Material ALU	360089 ALU
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 12M10	360025 12M10