

Garant**Mordaza de sujeción paralela, Anchura de mordazas: 48mm****Datos de pedido**

Número de pedido	360085 48
GTIN	4045197482419
Clase de artículo	310

Descripción**Aplicación:**

Posibilidad de medidas de referencia variables por medio de rieles de sujeción cruzados.

Idóneo para:

Riel de sujeción n.º 360080.

Nota:

¡Utilizable para rieles de sujeción a partir de revisión 3 (ver figura)! El puente en los rieles de sujeción múltiples no debe superar un ancho de 5 mm.

Descripción técnica

Anchura de mordazas	48 mm
Par de giro	5 Nm
Par de giro	10 Nm
Par de giro	15 Nm
Par de giro	20 Nm
Fuerza de sujeción	5 kN
Fuerza de sujeción	10 kN
Fuerza de sujeción	15 kN

Fuerza de sujeción	20 kN
Carrera máx.	3 mm
Tornillo de amarre SW	5 mm
Tornillo de articulación SW ₁	4 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco