


Garant
Riel de sujeción múltiple 80, Longitud del riel: 400mm

Datos de pedido

Número de pedido	360080 400
GTIN	4045197479990
Clase de artículo	310

Descripción
Ejecución:

- Todas las superficies de trabajo rectificadas con precisión, precisión de emparejamiento 0,03 mm.
- La guía base y las mordazas están templadas en la capa marginal.
- Forma constructiva compacta modular, fuerza de apriete alta de hasta 20 kN, par de apriete máximo 25 Nm.
- Disposición de perforaciones de fijación para sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp (calibre de puntas 200 mm) de serie, posibilidad sobre plancha de sujeción / placa reticulada o bridas de sujeción.
- La regla de la superficie de la guía base permite el posicionamiento rápidamente reproducible de las piezas de sujeción superpuestas en el dentado del riel de sujeción.
- Sujeción sencilla mediante llave dinamométrica.

Aplicación:

- Mecanizado por 5 lados en centros de mecanizado múltiple.
- Como solución económica utilizable con el sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp, en sistemas de paletización y automatización o directamente en la mesa de la máquina o en torres de sujeción.

Partes opcionales:

Para variantes de mordazas de fijación, bandas magnéticas y tope de la pieza, ver n.º del 360084 al 360096. Llave dinamométrica n.º 656050 Tam. 60, perno de sujeción n.º 360025 Tam. 12M10, brida de sujeción n.º 360127

Nota:

Llave dinamométrica, ver n.º 656050 tam. 25, perno de sujeción n.º 360025 tam. 12M10.

Descripción técnica

Longitud del riel	400 mm
Altura H	35 mm
Longitud L	400 mm
Anchura B	80 mm
Tipo de producto	Riel de sujeción

Accesorios

Mordazas de tracción para abajo Anchura de mordazas 26 mm	360084 26
Juego de bridas de sujeción 6 piezas	360127
Mordazas de tracción para abajo Anchura de mordazas 26DUO mm	360084 26DUO
Boca de base Anchura de mordazas 80 mm	360088 80
Mordaza intercambiable Anchura de mordazas / Material 48STAHL mm	360090 48STAHL
Mordazas de tracción para abajo Anchura de mordazas 48 mm	360084 48
Mordaza intercambiable Anchura de mordazas / Material 80ALU mm	360090 80ALU
Mordaza intercambiable Anchura de mordazas / Material 48ALU mm	360090 48ALU
Mordaza intercambiable Material ALU	360089 ALU
Mordazas de tracción para abajo Anchura de mordazas 80 mm	360084 80
Mordaza de sujeción paralela Anchura de mordazas 48 mm	360085 48
Boca fija Anchura de mordazas 80 mm	360086 80
Boca fija Anchura de mordazas 26 mm	360086 26
	656050 60

Llave dinamométrica con carraca reversible Par máximo 60 Nm

Mordaza de sujeción paralela Anchura de mordazas 80 mm

360085 80

Boca fija Anchura de mordazas 48 mm

360086 48

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 12M10

360025 12M10