

**Espárrago DIN 6379, Rosca M × Longitud L: M14X160****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 375380 M14X160 |
| GTIN | 4020772081393 |
| Clase de artículo | 35A |

Descripción**Ejecución:**

Rosca laminada.

Aplicación:

Para la unión individual de tornillos para ranuras en T en combinación con tuercas correderas en ranura n.º 375315 – 375330, tuercas n.º 375385 – 378395 y arandelas n.º 375340 – 375360.

Norma:

DIN 6379

Material:

Acero bonificado

Clase de resistencia:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

Descripción técnica

| | |
|------------------|----------|
| Longitud b | 100 mm |
| Longitud a | 143 mm |
| Rosca | M14×160 |
| Tipo | 6379 |
| Tipo de producto | Tornillo |