



## Cojinete cónico Forma G, Para rosca: M10



### Datos de pedido

Número de pedido	375360 M10
GTIN	4020772081997
Clase de artículo	35A

### Descripción

**Ejecución:**

Formas C y D templadas por cementación, forma G bonificada.

**Aplicación:**

La forma G es también apropiada, debido a su gran diámetro, para el apriete sobre la ranura en bridas.

Compensación angular de hasta 3° en el uso por bloques.

**Norma:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

### Descripción técnica

Ø de la perforación $d_2$	12 mm
Fuerza $h_4$	5 mm
Ø exterior $d_5$	30 mm
Para rosca	M10
Tipo	6319G
Tipo de producto	Cojinete cónico

