


**Tuerca alta, Rosca: M12****Datos de pedido**

Número de pedido	375385 M12
GTIN	4020772082345
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

Tuerca alta (= 1,5 d altura) con un extremo plano para el apoyo en arandela n.º 375340 y un extremo redondeado para el apoyo en cojinetes cónicos n.º 375355 D o n.º 375360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Descripción técnica

Altura collar	4 mm
Longitud total	18 mm
Medida entre vértices e	20,03 mm
Ancho de llave SW	18 mm
Ø de collar	25 mm
Rosca	M12

Tipo	6330B
Tipo de producto	Tuerca