

**Espárrago DIN 6379, Rosca M × Longitud L: M16X125****Datos de pedido**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido  | 375380 M16X125 |
| GTIN              | 4020772081423  |
| Clase de artículo | 35A            |

**Descripción****Ejecución:**

Rosca laminada.

**Aplicación:**

Para la unión individual de tornillos para ranuras en T en combinación con tuercas correderas en ranura n.º 375315 – 375330, tuercas n.º 375385 – 378395 y arandelas n.º 375340 – 375360.

**Norma:**

**DIN 6379**

**Material:**

Acero bonificado

Clase de resistencia:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

**Descripción técnica**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Rosca            | M16x125  |
| Longitud b       | 75 mm    |
| Longitud a       | 106 mm   |
| Tipo             | 6379     |
| Tipo de producto | Tornillo |