

**Espárrago DIN 6379, Rosca M × Longitud L: M8X40****Datos de pedido**

Número de pedido	375380 M8X40
GTIN	4020772081256
Clase de artículo	35A

**Descripción****Ejecución:**

Rosca laminada.

**Aplicación:**

Para la unión individual de tornillos para ranuras en T en combinación con tuercas correderas en ranura n.º 375315 – 375330, tuercas n.º 375385 – 378395 y arandelas n.º 375340 – 375360.

**Norma:**

**DIN 6379**

**Material:**

Acero bonificado

Clase de resistencia:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

**Descripción técnica**

Longitud a	29 mm
Longitud b	20 mm
Rosca	M8x40
Tipo	6379
Tipo de producto	Tornillo